

**Beschläge für
Ganzglas-Drehtüren**

... zum Greifen nah



Inhalt

Seite 4 bis 9
DORMA ARCOS Studio

Seite 10 bis 15
DORMA ARCOS Office

Seite 16 bis 17
DORMA MEDIO

Seite 18 bis 19
DORMA Studio Rondo
DORMA Studio Classic

Seite 20 bis 21
DORMA Studio Gala

Seite 22 bis 23
DORMA Junior Office
DORMA Junior Office Classic

Seite 24 bis 25
DORMA Universal

Seite 26 bis 27
DORMA VISUR

Seite 28 bis 29
DORMA BEYOND

Seite 30 bis 31
DORMA TENSOR

Seite 32 bis 33
DORMA TWIN

Seite 34 bis 35
DORMA MANET
Drehtürsystem

Seite 36 bis 37
DORMA MANET
COMPACT Sets

Seite 38 bis 39
Farbmuster

Stil und Funktion

Beständige Wegbegleiter.

Sie sind so außergewöhnlich wie selbstverständlich. Sie öffnen und schließen, drehen und schieben. Und sie sehen einfach gut aus. DORMA Beschläge machen Ihre Ganzglas-Innentür zum charmanten Entree des Raumes.

Wie lauten Ihre Wünsche? Wie lauten die konkreten Anforderungen der Praxis? DORMA Beschläge ermöglichen für jeden Fall eine hundertprozentige Lösung. Für den Objekt- oder Privatbedarf. Als Dreh- oder Schiebetür. Für den hochfrequentierten und dekorativen Einsatz.

Vielfalt im Design, erstklassige Materialien und Sicherheitskomponenten auf neuestem Stand der Technik eröffnen nahezu unbegrenzte Möglichkeiten. Dazu gehören auch sichtschiebende und schalldämmende Lösungen. Lassen Sie sich inspirieren und überzeugen: Ihre Ideen und DORMA Beschläge sind ein ausgezeichnetes Team.





DORMA ARCOS Studio

Diskrete Vollkommenheit.

Da staunt selbst der Fachmann: DORMA ARCOS Studio liefert im stilvollen Bogendesign auf kleinem Raum eine beeindruckende Fülle an überzeugenden Argumenten.

Die vielseitigen Kombinationsmöglichkeiten von Oberflächen, Schlossfunktionen und Drückervarianten erfüllen jeden Wunsch – angefangen vom speziellen ARCOS Drücker, der sich mit Rosetten oder Drückerführungen wahlweise vorn oder hinten positionieren lässt.

Im Bereich der Schlösser kann zwischen Buntbart, Profilzylinder oder Kaba-Zylinder gewählt werden. Sie alle entsprechen der DIN 18251, Klasse 3, hinsichtlich der Typprüfung mit 200.000 Bewegungszyklen der Fallenfunktion und 50.000 Bewegungszyklen des Riegels.



Ebenso ästhetisch wie hochwertig: das DORMA ARCOS Studio Türband mit Hülse, für 8 mm und 10 mm Einscheiben-Sicherheitsglas.



DORMA ARCOS Studio

Attraktive Akzente.

Elegant: Stilvoll inszeniert DORMA ARCOS Studio die Großzügigkeit der Glasfläche. Jeder Türbeschlag und jedes Türband unterstreicht den wertvollen Charakter transparenter Raumgestaltung. Mit verschiedenen Oberflächen und Drückervarianten fügt sich das System gleichermaßen harmonisch in designorientiertes und funktionelles Umfeld ein.



Farboberflächen

ARCOS Studio ist in folgenden Farboberflächen verfügbar:

- Leichtmetall, LM EV1-Deko (114)
- Leichtmetall, LM silberglanz (103)
- Leichtmetall, LM messingfarbig EV 3 (105)
- Leichtmetall, LM ähnlich Niro matt eloxiert (107)
- Verkehrsweiß (300)
- Messing, MS glanzverchromt (501)
- Messing, MS poliert-lackiert (502)

Sonderausführungen in Eloxalfarbtönen und Beschichtungen nach Wunsch werden kurzfristig hergestellt.



Technische Besonderheiten

- Drücker oder Knopf – die zweistufig einstellbare Drückerfederkraft unterstützt jede Variante optimal
- Für die Fallendämpfung sorgen spezielle Pufferelemente, damit die Tür leise, aber „satt“ ins Schloss fällt
- Der geschlossene Schlosskörper aus Zinkdruckguss garantiert zusätzlichen Schutz
- Eine stabile Metallfalle rundet das ausgereifte Stabilitätsprogramm ab

Design in reicher Auswahl.

Drei verschiedene DORMA ARCOS Studio Drückertypen lassen sich mit Rosetten oder Drückerführungen – bei unverschießbaren Schließern wahlweise vorn oder hinten – positionieren. Freie Wahl bei den verschließbaren Schlosstypen: Buntbart, Profilzylinder oder Rundzylinder stehen zur Verfügung.



DORMA ARCOS Studio Schloß unverschießbar (UV) Drücker vorn, vorgerichtet für Drücker mit Rosetten – mit DORMA ARCOS Rosetten-drücker



DORMA ARCOS Studio Schloß unverschießbar (UV) Drücker hinten, mit Drückerführung



DORMA ARCOS Studio Schloß mit Profilzylinder (PZ) vorgerichtet für Drücker mit Rosetten



DORMA ARCOS Studio Schloß mit Buntbart (BB) mit Drückerführung und DORMA ARCOS Drücker



DORMA ARCOS Studio
Schloss
mit Riegelolive (WC)
mit Drückerführung und
DORMA ARCOS Drücker



DORMA ARCOS Studio
Schloss
vorgerichtet für KABA,
mit Drückerführung und
DORMA ARCOS Drücker



DORMA ARCOS Studio
Schloss
unverschließbar (UV),
Drücker vorn, mit
Drückerführung
(Ansicht der
Schlossgegenseite)



DORMA ARCOS Studio
Schloss. Die Fotomontage
zeigt den Schlosskörper
mit seinen besonders
robusten Funktionsele-
menten entspr. DIN
18251, Klasse 3, hin-
sichtlich der Typprüfung



DORMA ARCOS Office

Form mit Format.

Alles fließt: So harmonisch wie ausdrucksstark lädt DORMA ARCOS Office zum Öffnen der Tür ein. Besonders im Objektbereich findet das außergewöhnliche System große Resonanz.

Zum attraktiven Design gesellen sich ausgefeilte Funktionalität und eine robuste Technik. Die Schlösser entsprechen der DIN 18251, Klasse 3, hinsichtlich der Typprüfung mit 200.000 Bewegungszyklen der Fallenfunktion und 50.000 Bewegungszyklen des Riegels. Ein Großteil der Schlösser wurde darüber hinaus von einem neutralen Prüfungsinstitut mit 500.000 Bewegungszyklen der Fallenfunktion und 100.000 Bewegungszyklen des Riegels erfolgreich getestet.

Anmerkung aus der DIN 18251, Klasse 3: „Die Schlösser werden u. a. für Wohnungsabschlusstüren und öffentliche Bauten (so genannte Objektschlösser) empfohlen.“

Ob unverschließbar, Buntbart oder vorgerichtet für Profilzylinder – DORMA ARCOS Office löst jede Aufgabe im täglichen Einsatz. Dafür sorgen auch auf unterschiedliche Zargentypen abgestimmte Bandvarianten.

Die im Design passende Drückerausführung mit oder ohne Rosette vervollständigt das Programm. Und in jeder Kombination bewahrt das Schmuckstück für Ganzglas-türen seinen repräsentativen Anspruch.



In allen Varianten repräsentativ: die DORMA ARCOS Drückergarnitur hier mit Drückerführung.



Spannt einen eleganten Bogen zum Glas: das DORMA ARCOS Office Türband.



DORMA ARCOS Office

Starke Stücke.

Zuverlässig: DORMA ARCOS Office Glastürbeschläge halten hoher Beanspruchung stand. Tag für Tag.

Ob unverschleißbar oder vorgerichtet für Profilzylinder – DORMA Office Beschläge haben sich gerade im Objektbereich schon lange bewährt. DORMA ARCOS verbindet diese geprüfte Funktionalität mit formvollendetem Design.




Farboberflächen

DORMA ARCOS Office ist in folgenden Farboberflächen verfügbar:

- Leichtmetall, LM EV1-Deko (114)
- Leichtmetall, LM messingfarbig EV3 (105)
- Leichtmetall, LM ähnlich Niro matt eloxiert (107)
- Verkehrsweiß (300)
- Messing, MS glanzverchromt (501)¹⁾
- Messing, MS poliert-lackiert (502)¹⁾

Sonderausführungen in Eloxalfarbtönen und Beschichtungen nach Wunsch werden kurzfristig hergestellt.

¹⁾ Verfügbarkeit auf Anfrage



Technische Besonderheiten

- Die stabile Metallfalle mit spezieller Dämpfung zur Geräuschminimierung wird ausgesprochen hohen Erwartungen gerecht und genügt insbesondere den Ansprüchen einer Behörde
- Der geschlossene Körper sorgt für optimalen Schutz des Schlossinnenlebens aus robusten Bauteilen in Elementbauweise
- Eine spezielle Klemmnuss dient der idealen Drückerbefestigung
- Für den Einsatz in Feuchträumen sind Beschlag-Sonderversionen in besonders hochwertiger, korrosionsgeschützter Ausführung erhältlich

**In allen Varianten
repräsentativ.**

Ein speziell für DORMA ARCOS entwickelter Drücker vervollständigt das schlüssige Designkonzept. Er nimmt den Radius des Beschlages harmonisch auf. Standardausführungen der Beschläge in den aufgeführten Materialien und Oberflächen sind ab Lager lieferbar.



DORMA ARCOS Office
Schloss
unverschließbar (UV),
DIN rechts,
vorgerichtet für Drücker
mit Rosette – mit
ARCOS Rosettendrücker



DORMA ARCOS Office
Schloss
mit Profilzylinder (PZ),
DIN rechts,
mit Drückerführung und
ARCOS Drücker



DORMA ARCOS Office
Schloss
mit Profilzylinder (PZ),
DIN rechts,
vorgerichtet für Drücker
mit Rosetten – mit
ARCOS Rosettendrücker
und Gegenkasten



DORMA ARCOS Office
Schloss
mit Buntbart (BB),
DIN rechts,
mit Drückerführung und
ARCOS Drücker



DORMA ARCOS Office
Schloss
vorgeichtet für KABA,
DIN rechts,
vorgeichtet für Drücker
mit Rosetten – mit
ARCOS Rosettendrücker



DORMA ARCOS Office
Schloss, unverschließbar
(UV), DIN links, vorge-
richtet für Drücker mit
Rosetten – mit DORMA
ARCOS Rosettendrücker
(Ansicht der Schloss-
gegenseite)



DORMA ARCOS Office
Türband,
auch in MS glanz-
verchromt (501) und
MS poliert-lackiert (502)



DORMA ARCOS Office
Schloss. Die Fotomonta-
ge zeigt den Schlosskör-
per mit seinen extrem
robusten Funktionsele-
menten entspr. DIN
18251, Klasse 3, hin-
sichtlich der Typprüfung



DORMA MEDIO

Klein aber fein präsentiert sich das Schloss DORMA MEDIO. Mit seiner zierlichen, geradlinigen Form passt es sich dezent jedem Glasdesign an und unterstreicht durch sein elegantes Auftreten die Großzügigkeit von Glastüren im Wohnbereich.





DORMA Studio Classic

DORMA Studio Rondo DORMA Studio Classic

Schlanker Klassiker.

Die Bewährungsprobe im Dauereinsatz haben DORMA Studio Rondo und DORMA Studio Classic längst mit Bravour bestanden. Nicht zuletzt deshalb ist das solide System so überaus beliebt.

Der Klassiker für den Wohnbereich unterstreicht die Großzügigkeit von Glas-türen – ob mit Drückerführung oder in den Rosettenvariationen. Verschiedene Schlosslösungen werden individuellen Bedürfnissen gerecht. Alle Schlösser entsprechen der DIN 18251, Klasse 3, hinsichtlich der Typprüfung mit 200.000 Bewegungszyklen der Fallenfunktion und 50.000 Bewegungszyklen des Riegels.

Zur Abstimmung auf das Umfeld begeistert die Material- und Farbvielfalt in der Oberflächengestaltung. Dabei sind Planung und Montage überaus einfach. Die optimale Klemmwirkung garantiert hohe Zuverlässigkeit im täglichen Auf und Zu.

Weitere Schlossvarianten finden Sie auf den Seiten 8/9. Bitte sehen Sie auch in unseren Technikprospekt Studio Junior (WN 800.51.059.6.32).

DORMA Studio Rondo



DORMA Studio Classic:
wo Geradlinigkeit
Trumpf ist.



DORMA Studio Rondo:
Linienführung mit
schwungvollem Bogen.



DORMA Studio Gala

Eleganz auf ganzer Linie.

Ein Kompliment für repräsentative Glastüren: DORMA Studio Gala setzt mit seiner dynamischen Linienführung markante Akzente und unterstreicht den hohen Anspruch großzügiger Glasarchitektur.

Das System ist geeignet für alle Türdrücker ohne Rosetten und basiert auf standardisierter Glasbearbeitung. Komplette Garnituren mit unterschiedlichen Schlossvarianten bieten Lösungen für ein- und zweiflügelige Türen.

Die Schlossgrundkörper entsprechen alle der DIN 18251, Klasse 3, hinsichtlich der Typprüfung mit 200.000 Bewegungszyklen der Fallenfunktion und 50.000 Bewegungszyklen des Riegels bei fest montiertem Beschlag nach DIN 18257.

Weitere Schlossvarianten finden Sie auf den Seiten 8/9. Bitte sehen Sie auch in unseren Technikprospekt Studio Junior (WN 800.51.059.6.32).



DORMA Designdrücker:
das Plus für außergewöhnliche Akzente.



DORMA Studio Gala
Türband:
dezenzte Zurückhaltung.



DORMA Junior Office

DORMA Junior Office DORMA Junior Office Classic

Solide Argumente.

Hohe Beanspruchung im Alltag fordert Beständigkeit – für viele ein Grund sich im Objektbereich für DORMA Junior Office zu entscheiden. Oder auch für die ebenso belastbare, geradlinige Classic-Variante.

Hinter dem Programm „Junior“ verbirgt sich ein ausgewachsenes Profi-System: mit vielfältigen Optionen in der Oberflächengestaltung und großer Vielfalt an Schlossvarianten, Drückern und Bändern. Auch häufiges Öffnen und Schließen kann DORMA Junior Office nicht erschüttern. Die Schlösser entsprechen der DIN 18251, Klasse 3, hinsichtlich der Typprüfung mit 200.000 Bewegungszyklen der Fallenfunktion und 50.000 Bewegungszyklen des Riegels. Ein Großteil der Schlösser wurde darüber hinaus von einem neutralen Prüfungsinstitut mit 500.000 Bewegungszyklen der Fallenfunktion und 100.000 Bewegungszyklen des Riegels erfolgreich getestet.

Anmerkung aus der DIN 18251, Klasse 3: „Die Schlösser werden u.a. für Wohnungsabschlusstüren und öffentliche Bauten (so genannte Objektschlösser) empfohlen.“

Weitere Schlossvarianten finden Sie auf den Seiten 14/15. Bitte sehen Sie auch in unseren Technikprospekt Studio Junior (WN 800.51.059.6.32).

DORMA Junior Office Classic



Abgestimmt auf die Schlossoptik: das DORMA Junior Office Band.



Zeitlos klassisches Design: das DORMA Junior Office Classic Band.



Spezialband von schlichter Wertigkeit: sichtbare Funktion und reiner Edelstahl prägen die Optik.



DORMA Universal

...wie der Name sagt.


Durch ein breites Spektrum an Grundformen und Varianten ermöglicht das Eckbeschlagprogramm DORMA Universal die Verwirklichung nahezu jeder denkbaren Ganzglas-Konstruktion. So können Ganzglas-Anlagen mit unterschiedlichst angeordneten Festteilen, mit Aussteifungen und Abwinkelungen in jedem gewünschten Winkelgrad sowie mit Pendel- und Anschlagtüren in 1- und 2-flügeliger Ausführung ausgerüstet werden.

So einfach wie sicher: Glasbearbeitung und Befestigung.

Die notwendigen Glas-ausschnitte und -bohrungen können einfach und schnell hergestellt werden. Ausgefeilte konstruktive Maßnahmen garantieren große Klemmflächen mit optimaler Wirkung. In der Standardausführung beträgt die Glasdicke 10 mm. Die Beschläge sind mit zusätzlich lieferbaren Zwischenlagen aber auch für 8 mm oder 12 mm dickes Glas einsetzbar.

Die Türbeschläge sind so ausgelegt, dass sie sich auch für große und schwere Türen eignen.
Max. Türflügelgewicht: 100 kg
Max. Türflügelbreite: 1.100 mm

Typenauswahl



Variabler Drehpunkt und Klemmfreiheit.

Der Abstand zwischen Festteil und Türdrehpunkt kann bei den Standard Universal-Beschlägen 55 und 65 mm messen. Bei einem Drehpunktabstand von 65 mm und Verwendung eines speziellen Rundprofils wird ein optimaler Klemmschutz mit einem gleich bleibenden Luftspalt von 4 mm Dicke erreicht. Für Pendeltüren

bieten sich hier auch die speziellen Eckbeschläge DORMA Universal „Klemmfrei“ an.

Mit einem Drehpunktabstand von nur 15 mm sorgen sie für einen so geringen Abstand zwischen der Türkante auf der Beschlagseite und den Festteilen, dass ein Einklemmen nahezu ausgeschlossen ist. Mit Hilfe eines speziellen Kantenschutzprofils kann dieser Schutzeffekt noch optimiert werden.
Max. Türflügelgewicht: 80 kg
Max. Türflügelbreite: 1.100 mm

Optisch einheitliches Schlossprogramm.

Selbstverständlich finden Sie im DORMA Universal Programm alle Arten von Beschlägen und im gleichen Design gestaltete Schösser sowie Gegenkästen.






DORMA VISUR

Durchblick pur.

Pendeltüren aus Glas ohne sichtbare Beschläge? Die Antwort heißt VISUR. Dieses für DORMA patentierte System hält Glas-Pendeltüren völlig frei von optisch störenden Funktionselementen. DORMA VISUR präsentiert die Tür in vollkommener Transparenz. Die Beschlagkomponenten treten nicht im klar umrissenen Bereich des Türblattes in Erscheinung, sondern wurden in die umliegenden Strukturen verlagert. Diese visuelle Reduktion macht die Anpassung der Glaspendeltür an jede Raumgestaltung perfekt. Damit ist DORMA VISUR ein echter Gewinn für die Innenarchitektur.



**100% transparent,
100% belastbar.**

Rahmenlos bis in die Spitzen – so präsentiert sich DORMA VISUR. Architekten und Planer haben hier ein leichtes Spiel.

Bei Material und Farbe der Umgebungsstrukturen herrscht vollkommene Freiheit. Denn DORMA VISUR hält sich dezent zurück, greift jede Idee auf und spiegelt sie wider.

Die im Dauertest geprüften 500.000 Bewegungszyklen sprechen ebenfalls für den hohen Anspruch an die Qualität – eben 100% DORMA.

... wunderbar, weil unsichtbar – Türschließer im Rahmen.

Beim Ganzglas-Pendeltürsystem DORMA VISUR übernimmt unsichtbar, weil integriert, der Rahmentürschließer DORMA RTS die Schließfunktion.

Der Rahmentürschließer DORMA RTS bringt nicht nur nach jedem Öffnen die Tür wieder in die Nullposition, er schützt sie auch mit einer speziellen Dämpfung vor unliebsamen Anschlagen durch zu heftiges Öffnen. Mit Hilfe des serienmäßig eingebauten Feststellers kann die Tür

außerdem in einem Öffnungswinkel von 90° arretiert werden.

Als Teil des Türblattes bilden gläserne Klemmungen oben und unten das Bindelement zu den Drehtürbeschlägen.

In den Boden integriert ist der untere Lagertopf mit der Drehlager-Aufnahme bei einem Drehpunkt von 65 mm. Die Einbautiefe beträgt 64 mm bei einem Durchmesser des Lagertopfes von 126 mm.



Glaszunge in Boden-Drehlager im versenkten Lagertopf.



DORMA BEYOND

Alles ganz sicher.

Sicher, funktional und optisch perfekt präsentiert sich DORMA BEYOND, das einzigartige System zum klemmfreien Drehen von Glastüren. Das patentierte System der DORMA BEYOND Drehtür mit dem mittig in der Glasachse und gleichzeitig nah an der Glaskante liegenden Drehpunkt sorgt für Sicherheit. Die Wahlmöglichkeit zwischen einer eleganten, durchgehenden Drehstange und der pfiffigen Kurzstangenlösung macht die Technik „salonfähig“ für jede Raumsituation. Ob mit Griffstangen oder Schloss-Drücker-Kombination, mit DORMA BEYOND werden Ihre Wünsche formvollendet realisiert.



Der Oberlicht-
drehbeschlag:
Eine schlanke
Verbindung.



Eine Möglichkeit für
den unteren Drehpunkt:
Die kurze Drehstange
auf einem Bodenlager.



DORMA TENSOR

Im Wechselspiel von Bewegung und Spannung.

Pendeltüren bieten besonderen Komfort. Insbesondere dann, wenn sich die Tür allein durch die Bänder sicher in Ihre gewünschte Geschlossen-Position bewegt – ohne in den Boden einzulassende Bodentürschließer und ohne Türschließer an der oberen Glaskante.

DORMA TENSOR setzt hier einen neuen Standard mit seiner leicht konvexen Bogenform und der harmonisch in die seidenmatten Aluminium-Bänder integrierten Intarsie mit DORMA Branding.

Dieses Gestaltungselement kann entweder in 3 Farbvarianten passend oder bewusst als Kontrast zur Band-Ausführung eingesetzt werden.

Außerdem schützt es die Oberfläche des fixen Bandteils vor Beschädigungen bei 90° Öffnung und verdeckt geschickt den Zugang zum Herzstück der Technik – die einfache und präzise Nulllageneinstellung.



Technische Daten

- Band mit federgestützter Selbstschließfunktion ohne Dämpfung
- Max. Drehmoment 12 Nm (bei 2 Bändern)
- Anwendungsbereich: Innentüren (1- oder 2-flügelig) in privaten und öffentlichen Bereichen
- Feuchtraum geeignet (nicht für Sauna-Anwendungen)
- Versionen für Wand- bzw. Zargenmontage sowie für Montage an Glasseitenteil
- Feststellung bei 90° Öffnungswinkel bezogen auf die Nulllage
- Zum Patent eingereichte, schnelle und einfache Nulllageneinstellung
- Max. Flügelgewicht 65 kg
- Max. Flügelbreite 1.000 mm
- Max. Seitenteilbreite 1.500 mm
- Für 8, 10 und 12 mm Glas (ESG)
- TÜV-Prüfung/-Überwachung bezüglich Qualität und Produktionsprozess; mit bestätigten 500.000 Bewegungszyklen





DORMA TWIN

Transparent. Transluzent.

Einblicke schaffen, Einblicke verwehren: Die Ganzglastür DORMA TWIN inszeniert ganz persönliche Licht- und Sichtverhältnisse – je nach gewünschter Offenheit oder Diskretion.

Die wandlungsfähige Tür lässt sich durch ihren Zwei-Scheiben-Aufbau in Standardzargen integrieren. Hervorragende Wärme- und Schalldämmeigenschaften machen die DORMA TWIN besonders beliebt. Sie lassen sich durch den Einbau einer absenkbaren Türdichtung weiter optimieren.

Übrigens: Eine ganz individuelle Optik kann über eine Gestaltung der Scheibeninnenseiten im Mittelbereich erreicht werden, zum Beispiel mit Siebdruck, Schliff, Ätzung oder Folienbildtechnik.



Die hochwertigen Beschläge sind aus rostfreiem polierten Edelstahl.



DORMA MANET Drehtürsystem

Raum für Kreativität.

Wer sich in der Raumgestaltung für Glas entscheidet, schafft Offenheit. Dank DORMA MANET steht selbst eine Tür diesem Ziel nicht im Wege. Im Gegenteil: Das rahmenlose DORMA MANET Drehtürsystem unterstreicht die Großzügigkeit transparenter Architektur und setzt harmonische Akzente in Linie und Format.

Besonders flexibel zeigt sich das Programm mit seinen vielseitigen Integrationsmöglichkeiten. Ob in einer Maueröffnung, mit Glas-Oberlicht und -Seitenteilen oder im Bereich punktgehaltener Glaswandkonstruktionen – das DORMA MANET Drehtürsystem passt sich Plan und Wirklichkeit kompromisslos an. Auf Wunsch auch inklusive Mittel- oder Eckschloss.



Kraftvolles Design für hohen Anspruch: Drehflügeltür-Beschlag mit glasflächenbündigen Punkthaltern.



DORMA MANET COMPACT Sets

Die DORMA MANET COMPACT Sets für Drehtüren eröffnen zeitlos elegante Möglichkeiten, um verschiedene Anlagentypen aus 10 mm und 12 mm ESG zu realisieren.

Ob als ein- oder zwei-flügelige Pendel- oder als Anschlagtüren, mit den DORMA MANET COMPACT Sets für Drehtüren werden Akzente gesetzt.


Die hochwertigen Edelstahlbeschläge mit punktgehaltenen Befestigungen an Glas (ESG) erfüllen höchste Ansprüche an Design und Ausführung.

DORMA MANET Drehflügeltüren kommen sowohl in Maueröffnungen als auch in Ganzglaskonstruktionen zur Anwendung, wobei sie sich durch Oberlicht- und Seitenteilverbindungen mühelos integrieren lassen. Somit entstehende Glaswände vermitteln ein Bild der Großzügigkeit und Weite.


Drehtüren Set 1




Anlagentyp 1 (1 Set)




Anlagentyp 2 (1 Set)




Anlagentyp 3 (1 Set)




Anlagentyp 4 (1 Set)




Anlagentyp 5 (2 Sets)



Anlagentyp 6 (2 Sets)



Anlagentyp 7 (2 Sets)




Anlagentyp 8 (2 Sets)


Drehtüren Set 2



Anlagentyp 9 (1 Set)




Anlagentyp 12 (1 Set)




Anlagentyp 18 (2 Sets)

Drehtüren Set 2 + 3




Anlagentyp 21 (je 1 Set)


Drehtüren Set 3



Anlagentyp 13 (1 Set)





Anlagentyp 15 (1 Set)



Anlagentyp 23 (2 Sets)

Farbmuster

Standardoberflächen und -farben	DORMA ARCOS Studio	DORMA ARCOS Office	DORMA MEDIO	DORMA Studio Rondo	
	101 LM silber EV1				●
	114 LM EV1-Deko	●	●	●	
	102 LM neusilber EV2				●
	103 LM silberglanz	●			
	107/113 LM ähnlich Niro matt	●	●	●	●
	108 LM dunkelbronze DB14				●
	300 LM verkehrsweiß, pulverbeschichtet, RAL 9016	●	●		●
	105 LM messingfarbig EV3	●	●		●
	500 MS matt verchromt				
	502 MS poliert-lackiert	●			●
	501 MS glanzverchromt	●			●
	507 MS ähnlich Niro matt				
	700 Niro matt				
	701 Niro poliert				
	304 LM schwarz, pulverbeschichtet				●

	DORMA Studio Classic	DORMA Studio Gala	DORMA Junior Office	DORMA Junior Office Classic	DORMA Universal	DORMA VISUR	DORMA BEYOND	DORMA TENSOR	DORMA TWIN	DORMA MANET
	●	●	●	●	●					
						●	●	●		
		●								
	●	●	●	●	●		●	●		
			●		●					
	●	●	●	●	●					
	●		●	●	●			●		
		●			●					
		●			●					
			●		●					●
					●				●	
			●							



Division Glasbeschlagtechnik
Glass fittings and accessories
DORMA-Glas GmbH
Postfach 3268
D-32076 Bad Salzufen
Max-Planck-Straße 33-45
D-32107 Bad Salzufen
Tel. +49 5222 924-0
Fax+49 5222 21009
www.dorma.com